



## Sardinia A

Issole vetrate negative/positive vetro curvo scorrevole  
Sliding curved glass lid negative/positive islands





TEMPERATURE RANGE  
-25° +5° C

---

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	SARDINIA 150 A	SARDINIA 200 A	SARDINIA 250 A
Temperatura - Temperature	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1544 x 964 x 895 mm	2044 x 964 x 895 mm	2544 x 964 x 895 mm
Peso netto - Net weight	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - Gross weight	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - Net volume	408 l	589 l	773 l
Volume Lordo - Gross volume	551 l	783 l	1015 l
Potenza - Power	360 W	395 W	395 W
Consumo - Consumption	5,3 kWh/24h	6,2 kWh/24h	8,3 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe energetica - Energy efficiency class			

### ✓ Ideale per alimenti freschi e surgelati

Ideal for fresh and frozen food

### ✓ Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici

Maximum visibility of the displayed products thanks to the curved sliding glass lids without plastic profiles

### ✓ Rispetto ambientale: Gas R290

Environmentally friendly: R290 Gas

### ✓ 2 Luci a LED di serie

As standard: 2 LED lights

### ✓ Sbrinamento automatico a gas caldo

Hot gas automatic defrosting

### ✓ Maniglie ergonomiche per agevolare l'apertura dei vetri

Ergonomic handles to ease the glass opening

### ✓ Isolamento di 90 mm

90 mm insulation



## APPROFONDIMENTO - MORE DETAILS

### Mobile in lamiera preverniciata grigio glitter

External cabinet glitter grey prepainted steel sheet

### 2x Luce interna orizzontale a LED

2x Horizontal internal LED lights

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)



## ACCESSORI - ACCESSORIES

Optional	SARDINIA 150	SARDINIA 200	SARDINIA 250
Kit cestelli - Basket kit	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808219	8808220	8808221
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808223	8808223	8808223
Kit batticarrello laterale - Lateral bumper kit	8808227	8808227	8808227
Kit batticarrello frontale - Frontal bumper kit	8808224	8808225	8808226
Pannello copertura falsa massa - Covering panel for base unit	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Griglia falsa massa - Base unit shelf - (480 x 710 x 260 mm)	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	TUTTI - ALL
2601157	Cestello grande trasversale - Big housing basket	TUTTI - ALL
0621341	Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	TUTTI - ALL
0621342	Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	TUTTI - ALL